



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,791](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,791)

# Waga platformowa C315.4.600.C7

WP-230-0007



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Kontrola plus/minus



Odchyłki procentowe



Sumowanie ważeń



Liczenie sztuk



Wewnętrzny akumulator


Zatrzaśnięcie maksymalnego  
wskazania


Pomiar w Newtonach



Procedury GLP



Ważenie zwierząt



Pamięć ALIBI

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Obciążenie maksymalne [Max]                                                        | 600 kg  |
| Obciążenie minimalne [Min]                                                         | 4 kg    |
| Dokładność odczytu [d]                                                             | 0,2 kg  |
| Działka legalizacyjna [e]                                                          | 0,2 kg  |
| Zakres tary                                                                        | -600 kg |
| Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej (nie dotyczy wag dwuzakresowych) | 50 g    |
| Klasa dokładności OIML                                                             | III     |

| Parametry fizyczne                     |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Wyświetlacz                            | 4,3" LCD (z podświetleniem)                        |
| Długość przewodu                       | 3 m                                                |
| Wymiar szalki                          | 1000×1000 mm                                       |
| Wysokość platformy wagowej             | 120 ± 10 mm                                        |
| Wymiary opakowania S x G x W           | 1100×1000×500 mm                                   |
| Masa wagi z miernikiem                 | 80 kg                                              |
| Konstrukcja                            |                                                    |
| Stopień ochrony                        | IP 65 konstrukcja, IP 67 tensometr, IP 43 terminal |
| Interfejs komunikacyjny                |                                                    |
| Interfejs                              | RS232                                              |
| Interfejsy opcjonalne                  | RS232                                              |
| Parametry elektryczne                  |                                                    |
| Zasilanie                              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + akumulator               |
| Maksymalny pobór mocy                  | 5 W                                                |
| Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym | max 8h                                             |
| Warunki środowiskowe                   |                                                    |
| Temperatura pracy                      | -10 – +40 °C                                       |
| Wilgotność względna powietrza          | 10% – 85% RH bez kondensacji                       |



Weryfikacja dodatkowo płatna



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

### Zasilacze

Przewody RS 232 (waga – drukarka)  
 Uchwyty do terminali wagowych  
 Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej  
 Wyświetlacze  
 Najazdy do wag  
 Przewody RS 232, RS 485

### Konwerter RS 232 – Ethernet

Rama do zagłębiania wagi w podłożu  
 Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)  
 Konwerter RS 232 - USB  
 Konwerter RS 232 – RS 485  
 Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

Wymiary urządzenia S x G x W



|         | A    | B    | H       |
|---------|------|------|---------|
| C6      | 800  | 800  | 120 ±10 |
| C7      | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| C8      | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| C8/9    | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| C9      | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| 6000.C9 | 1500 | 1500 | 160 ±10 |