



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,799

Balance aérienne H315.2K.300/600

WP-238-1001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold


Newton unit
measurement


Animal weighing

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	300 / 600 kg
Capacité minimale [Min]	2 kg
Précision de lecture [d]	0,1 / 0,2 kg
Échelon de légalisation [e]	0,1 / 0,2 kg
Étendue de tare	-600 kg
Classe de précision OIML	III
Paramètres physiques	
Afficheur	4,3" LCD (rétro-éclairé)
Longueur de trajectoire de mesure	L= 800 mm (min. 200 mm)

Construction	
Degré de protection	IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal
Construction	zingué
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, USB
Interfaces optionnelles	RS232 ou RS485 ou 4IN/4OUT ou Ethernet ou entrées analogique 4-20 mA
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Alimentation optionnelle	accumulateur interne
Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur	max 7h
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C
Humidité relative d'air	10% – 85% RH sans condensation



Additional fee for verification



Accessoires (Additional Fee)

Sorties de boucle de courant AP2-4
Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Afficheurs
Câbles de réseau (balance – Ethernet)
Câbles RS 232, RS 485
Alimentateurs


Convertisseur RS 232 – Ethernet
Adapteur USB
Imprimante de tickets de caisse
Câble USB (balance – imprimante)
Supports, Statifs, bras-supports
Convertisseur RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]


Dimensions d'appareil L x P x H



CAUTION

- Standard version of the weighing track length: $L = 800 \text{ mm}$
- The truck in the place of assembling the scale has to be horizontal with a $\pm 10 \text{ mm}$ tilt limit
- The dimensions bearing the letters are to be agreed with contractor manufacturing Z dimension; the dimensions can be omitted if the following relation is fulfilled: $Z \leq 80\% D$

Dimensions of an overhead track scale with a shaft of $\varnothing 60$ (standard version)



Minimum track clearance: $A = 90 \text{ mm}$.

Weighing track length: $200 \leq L \leq 800 \text{ mm}$. As a standard: $L=800 \text{ mm}$.

Maximum capacity: **600 kg**.