



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,799

H315.2K.300/600 Asma ray kantarı

WP-238-1001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit
measurement



Animal weighing

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	300 / 600 kg
Minimum yük [Min]	2 kg
Okuma için ruluęu [d]	0,1 / 0,2 kg
Yasallařtırma birimi [e]	0,1 / 0,2 kg
Dara aralıęı	-600 kg
OIML sınıfı	III

Fiziksel parametreler

Display	4,3" LCD (aydınlatma ile)
Algılama hattı genişlięi	L= 800 mm (min. 200 mm)

Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal
Konstrüksiyon	galvanizli
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB
Opsiyonel arayüzler	RS232 veya RS485 veya 4IN/4OUT veya Ethernet veya analog çıkış 4-20 mA
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Opsiyonel güç kaynağı	dahili batarya
Batarya ile çalışma süresi	max 7h
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-3 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Display
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)
RS 232, RS 485 Kabloları
Güç adaptörü


RS 232 – Ethernet Dönüştürücü
USB adaptör
Fiş yazıcı
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Tartım terminalleri için tutucular
RS 232 – USB Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]


Cihaz boyutları G x D x Y



CAUTION

- Standard version of the weighing track length: $L = 800 \text{ mm}$
- The truck in the place of assembling the scale has to be horizontal with a $\pm 10 \text{ mm}$ tilt limit
- The dimensions bearing the letters are to be agreed with contractor manufacturing Z dimension; the dimensions can be omitted if the following relation is fulfilled: $Z \leq 80\% D$

Dimensions of an overhead track scale with a shaft of $\varnothing 60$ (standard version)



Minimum track clearance: $A = 90 \text{ mm}$.

Weighing track length: $200 \leq L \leq 800 \text{ mm}$. As a standard: $L=800 \text{ mm}$.

Maximum capacity: 600 kg .