



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,7CQ

WWG-2/4 大型ディスプレイ

WX-004-0128



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

物理的パラメータ	
ケーブル長	3 (max 10) m
梱包寸法 幅x奥行x高さ	750x280x120 mm
正味重量	5,5 kg
総重量	7 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / IP 67
文字サイズ	112 mm

互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール
HX7 H ステンレス製多機能はかり
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール
HX7 HR 多機能はかり
HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール

H315.4 H/Z
ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン
H315.4N.H ステンレス製ランプスケール
HY10.HRP 高分解能はかり
HX7 多機能はかり
HX7.4 H/Z
多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)

TMX H ステンレス製多機能はかり
TMX 多機能はかり
H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール
H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール
H315 H 防水型プラットフォームスケール
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール
HY10 多機能はかり
PUE 5 計量ターミナル
HY10 H ステンレス製多機能はかり

H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール
HX7.4P2 多機能ビームスケール
PGC用HY10.Hスケール
H315 4C プラットフォームスケール
H315 4P.H ステンレス製パレットスケール
PUE HX7 計量ターミナル
PUE HY10 計量ターミナル
PUE H315 計量ターミナル
HX7.4P 多機能パレットスケール

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

