



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,7CQ

WWG-2/4 大型ディスプレイ

WX-004-0128



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

物理的パラメータ	
ケーブル長	3 (max 10) m
梱包寸法 幅x奥行x高さ	750×280×120 mm
正味重量	5,5 kg
総重量	7 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / IP 67
文字サイズ	112 mm

互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール
HX7 H ステンレス製多機能はかり
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール
HX7 HR 多機能はかり
HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール

H315 4N.H ステンレス製ランプスケール
HY10.HRP 高分解能はかり
HX7 多機能はかり
HX7.4 H/Z
多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)
H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール

TMX H ステンレス製多機能はかり
 TMX 多機能はかり
 H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール
 H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール
 HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール
 H315 H 防水型プラットフォームスケール
 HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール
 HY10 多機能はかり
 PUE 5 計量ターミナル
 HY10 H ステンレス製多機能はかり
 H315.4 H/Z
 ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン

HX7.4P2 多機能ビームスケール
 PGC用HY10.Hスケール
 H315 4C プラットフォームスケール
 H315 2K オーバーヘッドトラックスケール
 H315 4P.H ステンレス製パレットスケール
 H315 4I.S 家畜用はかり
 PUE HX7 計量ターミナル
 H315 4I.H ステンレス製家畜用はかり
 PUE HY10 計量ターミナル
 PUE H315 計量ターミナル
 HX7.4P 多機能パレットスケール
 H315 ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

