



XA 6/21.5Y.M.A 分析マイクロ天枰
























WL-109-1003

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,7D8



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  Autotest |  Dosing |  Percent Weighing |  Parts counting |
|  Peak hold |  Formulation |  Newton unit measurement |  Statistics |
|  Checkweighing |  IR sensors |  GLP Procedures |  Animal weighing |
|  Pipettes Calibration |  Air density correction |  Automatic sliding door |  Density determination |
|  Moveable range |  Differential weighing |  Ambient conditions monitoring |  Statistical Quality Control |
|  Packaged Goods Control |  ALIBI Memory |  Wi-Fi | |

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	6 / 21 g
最小荷重	0,1 mg

計測パラメータ	
最小表示 [d]	1 / 2 µg
法定計量時の単位 [e]	1 mg
風袋範囲	-21 g
標準最小計量値 (USP)	2,6 mg
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	0,26 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	1,3 µg
許容繰り返し性 [5% Max]	2 µg
直線性	±9 µg
偏置誤差	15 µg
感度時間ドリフト	1×10^{-6} 年×Rt
安定化時間	~ 3,5 s
調整	内部 (自動)
OIMLクラス	I
物理的パラメータ	
レベリングシステム	自動方式 – Reflex Level System
ディスプレイ	10" グラフィック カラー タッチスクリーン
計量室のドア	自動
納品構成	マイクロ天秤, 計量皿, 計量皿用シールド, 電源, ブラシ, 布製防塵カバー.
計量室寸法	199×170×217 mm
計量皿寸法	ø30 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	750×492×595 mm
正味重量	14,5 kg
総重量	18,9 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A バランス: 12 – 15V DC 1,6A max; 10 – 19W*
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
動作温度変化率	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
相対湿度	40% – 80%
相対湿度変化率	±1% / h (±4% / 8 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス
RFIDタグ
防振台
電源アダプタ
天秤用保護カバー
RS 232、RS 485 ケーブル
追加モジュール
マイクロ天秤用ア風防チャンバー
プロ仕様の計量テーブル
バーコードスキャナ
MICRO-KIT - マイクロスケールガラス機器ホルダーセット

ラベルプリンタ
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
ピペット校正用アダプタ
XA 4YおよびXA 5Y天びん用風防チャンバー
計量皿
静電気防止イオナイザ (除電器)
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232 - USB コンバータ
底部吊り下げ計量

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

