



XA 6/21.5Y.M.A Mikro Terazi

WL-109-1003

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,7D8



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP
Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Automatic sliding door



Density determination



Moveable range



Differential weighing



Ambient conditions
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	6 / 21 g
Minimum yük [Min]	0,1 mg

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluđu [d]	1 / 2 µg
Yasallařtırma birimi [e]	1 mg
Dara aralıđı	-21 g
Minimum ađırlık (USP)	2,6 mg
Minimum ađırlık (U=1%,k=2)	0,26 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	1,3 µg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	2 µg
Dođrusallık	±9 µg
Eksantrik yk sapması	15 µg
Hassasiyet kararlılıđı	1×10 ⁻⁶ /Yıl×Rt
Kararlılık sresi	~ 3,5 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	I
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	otomatik – Reflex Level System
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım odası kapısı	otomatik
Kiti bileřenleri	Mikro Terazı, tartım kefesi, tartım kefesi kapađı, gc adaptr, fırça, kumař kapak.
Tartım odası boyutları	199×170×217 mm
Tartım kefesi boyutları	ø30 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	750×492×595 mm
Net ađırlık	14,5 kg
Brt ađırlık	18,9 kg
Konstrksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Gc kaynađı	Adaptr: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max; 10 – 19W*
Çevresel kořullar	
Çalıřtırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C
Çalıřma sıcaklıđı deđiřim hızı	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Atmosferik nem	40% – 80%
Atmosferik nem deđiřim hızı	±1% / h (±4% / 8 h)

Tekrarlanabilirlik, ktle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık sresi dıř kořullara ve kefeye yk yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili iin belirtilmiřtir.

* Gc tketimi, terminalin yapılandırmasına ve bađlı harici cihazların sayısına ve trne bađlıdır.

Gc kaynađı, terazı muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale bađlanabilir.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Koruyucu kapak
RS 232, RS 485 Kabloları
Ek modüller
Mikro terazi kabini
Profesyonel tartım masaları
Barkod okuyucu
MICRO-KIT - Mikro kaplar için tutucu seti

Etiket Yazıcısı
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
Pipet kalibrasyon adaptörü
XA 4Y ve XA 5Y terazileri için kabini
Tartım kapları
Antistatik iyonizer
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Dönüştürücü
Panel altı tartım

Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

