



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,7DI](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,7DI)

# Glasfaserfilter



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Physikalische Parameter	
Dimension	ø 90 mm
Verpackungsgröße	110×105×80 mm
Bruttogewicht	0,06 kg
Anzahl	60 St.

## Kompatibel mit

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A  
 Feuchtebestimmer MA 5Y  
 Feuchtebestimmer  
 MA X2.IC.A  
 Feuchtebestimmer  
 MA X2.A

Feuchtebestimmer MA X7.A  
 Feuchtebestimmer MA 5Y.IC  
 Feuchtebestimmer MA R  
 Feuchtebestimmer PMV 5Y