



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,7DI

Glasfaserfilter

WX-003-0102



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Physikalische Parameter	
Dimension	ø 90 mm
Verpackungsgröße	110×105×80 mm
Bruttogewicht	0,06 kg
Anzahl	60 St.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A
 Feuchtebestimmer MA 5Y
 Feuchtebestimmer
 MA X2.IC.A
 Feuchtebestimmer
 MA X2.A

Feuchtebestimmer MA X7.A
 Feuchtebestimmer MA 5Y.IC
 Feuchtebestimmer MA R
 Feuchtebestimmer PMV 5Y