



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,7DI

Filtros de fibra de vidrio



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros físicos	
Dimensión	ø 90 mm
Dimensiones de embalaje	110×105×80 mm
Masa bruta	0,06 kg
Número	60 pieza

Trabaja con

Analizador de Humedad
 MA X7.IC.A
 Analizador de HumedadMA 5Y
 Analizadores de HumedadMA X2.IC.A
 Analizadores de HumedadMA X2.A

Analizador de Humedad
 MA X7.A
 Analizador de HumedadMA 5Y.IC
 Analizador de HumedadMA R
 Analizador de Humedad
 PMV 5Y