



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,7DI

Filtry z włókna szklanego

WX-003-0102



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry fizyczne | |
|------------------------------|---------------|
| Wymiar | ø 90 mm |
| Wymiary opakowania S x G x W | 110×105×80 mm |
| Masa brutto | 0,06 kg |
| Ilość | 60 szt |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wagosuszarka MA X7.IC.A
Wagosuszarka MA 5Y
Wagosuszarka MA X7.A

Wagosuszarka MA 5Y.IC
Wagosuszarka MA R
Wagosuszarka PMV 5Y