



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,7DI

Filtry z włókna szklanego

WX-003-0102



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne	
Wymiar	ø 90 mm
Wymiary opakowania	110×105×80 mm
Masa brutto	0,06 kg
Ilość	60 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wagosuszarka MA X7.IC.A
Wagosuszarka MA 5Y
Wagosuszarki MA X2.IC.A
Wagosuszarki MA X2.A

Wagosuszarka MA X7.A
Wagosuszarka MA 5Y.IC
Wagosuszarka MA R
Wagosuszarka PMV 5Y