



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,7DI](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,7DI)

## Filtry z włókna szklanego



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry fizyczne	
Wymiar	ø 90 mm
Wymiary opakowania	110×105×80 mm
Masa brutto	0,06 kg
Ilość	60 szt

### Pasuje do

Wagosuszarka MA X7.IC.A  
Wagosuszarka MA 5Y  
Wagosuszarki MA X2.IC.A  
Wagosuszarki MA X2.A

Wagosuszarka MA X7.A  
Wagosuszarka MA 5Y.IC  
Wagosuszarka MA R  
Wagosuszarka PMV 5Y