



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,7DI

Filtry z włókna szklanego



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne	
Wymiar	ø 90 mm
Wymiary opakowania	110×105×80 mm
Masa brutto	0,06 kg
Ilość	60 szt

Pasuje do

Wagosuszarka MA X7.IC.A
Wagosuszarka MA 5Y
Wagosuszarki MA X2.IC.A
Wagosuszarki MA X2.A

Wagosuszarka MA X7.A
Wagosuszarka MA 5Y.IC
Wagosuszarka MA R
Wagosuszarka PMV 5Y