



MA 50/1.R.WH Nem Tayin Cihazı

WL-305-0006

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,7F2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Drying modes



Samples drying



Moisture content analysis



Dry mass determination

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|--------------------------|---|
| Maksimum yük [Max] | 50 g |
| Okuma için ırululuęu [d] | 0,1 mg |
| Dara aralıęı | -50 g |
| Ayarlama | harici |
| Maksimum numune aęırlıęı | 50 g |
| Isıtma modülü | halojen |
| Nem tekrarlanabilirlik | $\pm 0,05$ % (örnek ~ 2 g), $\pm 0,01$ % (örnek ~ 10 g) |

| Metrolojik parametreler | |
|--|---|
| Nem okuma iinruluęu | 0,0001 % |
| Kurutma sıcaklıęı aralıęı | Max 250 °C |
| Fiziksel parametreler | |
| Tesviye sistemi | manuel |
| Display | 5,3" LCD (aydınlatma ile) |
| Maksimum numune ykseklik | 20 mm |
| Tartım kefi boyutları | ø90, h= 8 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 476x381x346 mm |
| Net aęırlık | 4,8 kg |
| Brt aęırlık | 6 kg |
| Konstrksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| Fonksiyonel zellikler | |
| Ekran modu | %D, %M, %R, g |
| Kurutma yntemi | 4 kurutma profilleri (standart, hızlı, kademeli, hafif) |
| Bitiř modu | 4 modları (zamanlı, tanımlı, otomatik, manuel) |
| İlave fonksiyonlar | numune tanımlama |
| Haberleřme arayzler | |
| Haberleřme arayz | RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi |
| Elektrik parametreleri | |
| G kaynaęı | 100 – 120 V AC 50/60 Hz veya 200-240 V AC 50/60 Hz |
| G tknetimi | 4 W |
| Isıtma modl gc | 450 W |
| evresel kořullar | |
| alıřtırma sıcaklıęı | +10 – +40 °C |
| Aęırlık gstergesi kontrol | Ktle harici standart 50g, 100g, 200g, Nem Tayin Cihazı baęlı olarak (ekstra tehizat) |
| Kurutma sıcaklıęı ayarlama | 3 noktalı ayarlama, tanımlanan sıcaklıklarda, programlanabilir deęerler (ekstra tehizat: GT105k-12/Z Kontrol Termometresi) |
| SOP - Metrolojik testler (ekstra seenekler) | |
| Kurutma sıcaklıęı kontrol | 1 veya 2 puan Kurutma profiline baęlı olarak (ekstra tehizat: GT105k-12/Z Kontrol Termometresi) |
| Nem iinruluęu kontrol | sertifikalı MV Test kiti (ekstra tehizat) |

¹Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayzn kullanarak kantarla birlikte alıřır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları

Fiř yazıcı

Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları G x D x Y

