



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,7IF

HY10.62.HRP.M2.2 高分解能はかり

WP-330-0018



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  Dosing |  Labelling |  Plus/Minus Control |  Percent Weighing |
|  Totalizing |  Parts counting |  Peak hold |  Formulation |
|  Newton unit measurement |  Statistics |  Checkweighing |  GLP Procedures |
|  Animal weighing |  Differential weighing |  Replaceable unit |  Statistical Quality Control |
|  ALIBI Memory |  Transactions | | |

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	62 kg
最小荷重	100 g
プリロード範囲	30 kg
最小表示 [d]	2 g

計測パラメータ	
法定計量時の単位 [e]	2 g
風袋範囲	-62 kg
繰返し性	0,6 g
直線性	±2 g
安定化時間	2 s
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
OIMLクラス	II
検定ユニットの最大数量	31000 e
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10,1" セル ワイヤー 赤外線式
計量皿寸法	500×400 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	610×710×505 mm
正味重量	37 kg
総重量	52 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 円筒形
工事中	ABS樹脂 St3S
計量皿の材質	いいえ AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN)
オプションのインターフェース	製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー Wi-Fi 802.11 b/g/n, 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー Profibus (DP SLAVE), 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー RS485, 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー PROFINET (RJ45), 製品、ユーザー、梱包、顧客、配合、配合報告書、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー、管理報告書、平均タレ率 (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	15% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

AP2-4 電流ループユニット
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)


ラベルプリンタ
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット

トランスポンダー式カードリーダー
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)
ディスプレイ
RS 232、RS 485 ケーブル
IN/OUT ケーブル
バーコードスキャナ


ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
 - Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
 - RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
 - Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- キーパッド、外部スイッチ
 - レシートプリンタ
 - USB cable (はかり - プリンタ)
 - 追加計量プラットフォームモジュール
 - 追加モジュール
 - RS 232 - USB コンバータ


デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



HY10.16 - 32.HRP



HY10.HRP



PUE HY10

Scale type	A1	A2	H
HY10.(16-32).HRP	360	280	180±5
HY10.(62-150).HRP	500	400	180±5
HY10.150.2.HRP	500	500	180±5
HY10.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
HY10.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
HY10.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm