



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,7IW](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,7IW)

# Comparteur de masse APP 30.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
E1 Plage d'étalonnage	20 kg
E2 Plage d'étalonnage	10 kg ÷ 20 kg
F1 Plage d'étalonnage	2 kg ÷ 20 kg
F2 Plage d'étalonnage	1 kg ÷ 20 kg
M1 Plage d'étalonnage	1 kg ÷ 20 kg
M2 Plage d'étalonnage	1 kg ÷ 20 kg
Capacité maximale [Max]	30,5 kg
Précision de lecture	1 mg
Répétabilité standard [5% Max]	3 mg
Répétabilité standard [Max]	3 mg
Répétabilité admissible	5 mg
Excentricité (pour la charge examinée)	2d / 1 mm
Étendue d'équilibrage électrique	100 g ÷ 30,5 kg
Temps de stabilisation	20 s
Ajustage	externe

Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	ø220 (ø300) mm
Dimensions d'unité de pesage	454×275×200 mm
Dimensions de terminal de lecture	249×170×72 mm
Dimensions de l'armoire anti-courant d'air	700×440×550 mm
Dimensions de colis	1160×650×700 mm
Dimensions de l'emballage du piège anti-courant d'air	960×825×730 mm
Masse nette	24 kg
Masse brute	38 kg
Poids internes de lest	-
Poids externes de lest	-

Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Conditions environnementales	
Température du travail	+15 ÷ +30 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,5°C/12h
Humidité relative d'air	30% ÷ 70%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±5%/4h

**Répétabilité** est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe E1.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessoires

Plateau d'auto-centrage du comparateur APP KO  
 Tag RFID  
 Modules complémentaires  
 Écran de protection anti-poussière  
 Lecteurs de code-barres  
 Tables antivibratoires  
 Câbles RS 232, RS 485

Imprimantes d'étiquettes  
 THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales  
 Imprimante de tickets de caisse  
 Boîte pour comparateurs  
 Lecteur d'empreintes digitales  
 Câbles RS 232, RS 485  
 Câbles RS 232 (balance – imprimante)

## Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- Système RMCS [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]