

# Plataforma PLC/4/3000/C8/9

WX-009-0028





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.


### Ficha Técnica

- A		
Parâmetros metrológicos		
Capacidade máxima [máx]	3000 kg	
Resolução [d]	1 kg	
Construção		
Classe de proteção	IP 65 construção, IP 67 célula	
Construção	aço carbono St3S	
Material até prato de pesagem	aço carbono St3S	
Parâmetros físicos		
raiailleti os lisicos		
Dimensões até prato de pesagem	1200×1500 mm	
Altura da plataforma de pesagem	120 ± 10 mm	



### **Acessórios (Additional Fee)**


# Dimensões do dispositivo L x P x A




Platform	Α	В	Н
PLC/4/C6	800	800	120 ±10
PLC/4/C7	1000	1000	120 ±10
PLC/4/C8	1200	1200	120 ±10
PLC/4/C8/9	1200	1500	120 ±10
PLC/4/C9	1500	1500	120 ±10
PLC/4/C10	1500	2000	120 ±10
PLC/4/C11	2000	2000	120 ±10

dimensions in mm


#### PLC/4/C



PL/4/H6/Z PL/4/H7/Z PL/4/H8/Z




PL/4/H8/9/Z PL/4/H9/Z PL/4/H10/Z




Platform	Α	В	Н
PL/4/H6	800	800	88 ±2
PL/4/H7	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

#### PL/4/H





Platform	Α	В	Н
PL/4/H6/Z	800	800	88 ±2
PL/4/H7/Z	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8/Z	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9/Z	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

PL/4/H/Z