



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,70W

MPS.M.10000.R1 Tartım Modülü

WX-016-0345



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	10000 g
Ön yük	1000 g
Okuma içingruluđu [d]	10 mg
Tekrarlanabilirlik	12 mg
Doğrusallık	±20 mg
Güç açıldıktan sonra ısınma süresi	1 h
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	harici
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	aluminum
Tartım kefesi	aluminum
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protokolü

Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modül: 12V DC
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%
Fiziksel parametreler	
Tartım kefi boyutları	ø100 mm
Cihaz boyutları G x D x Y	266x70x105 mm
Net ağırlık	1,8 kg



Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232, RS 485 cables
Antivibrasyon masaları

R tartım terminali (WDM-8)
RS 232, RS 485 Kabloları

Yazılım (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

Cihaz boyutları G x D x Y

