




More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,7WM](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,7WM)

# Waga wysokiej rozdzielczości HY10.150.1.HRP

WP-330-0002



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje

- |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Dozowanie          |  Etykietowanie     |  Kontrola plus/minus             |  Odchyłki procentowe           |
|  Sumowanie ważeń    |  Liczenie sztuk    |  Zatrząsk maksymalnego wskazania |  Receptury                     |
|  Pomiar w Newtonach |  Statystyka        |  Doważanie                       |  Procedury GLP                 |
|  Ważenie zwierząt   |  Ważenie różnicowe |  Wymienne jednostki              |  Statystyczna kontrola jakości |
|  Pamięć ALIBI       |  Transakcje        |                                                                                                                     |                                                                                                                     |

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne     |        |
|-----------------------------|--------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 150 kg |
| Obciążenie minimalne [Min]  | 50 g   |
| Obciążenie wstępne          | 30 kg  |

| Parametry metrologiczne                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokładność odczytu [d]                                                                         | 1 g                                                                                                                                                                                                |
| Zakres tary                                                                                    | -150 kg                                                                                                                                                                                            |
| Powtarzalność                                                                                  | 1,5 g                                                                                                                                                                                              |
| Liniowość                                                                                      | ±3 g                                                                                                                                                                                               |
| Czas stabilizacji                                                                              | 3 s                                                                                                                                                                                                |
| Adiustacja                                                                                     | wewnętrzna (automatyczna)                                                                                                                                                                          |
| Parametry fizyczne                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
| Wyświetlacz                                                                                    | 10,1" graficzny kolorowy dotykowy                                                                                                                                                                  |
| Wymiar szalki                                                                                  | 800×600 mm                                                                                                                                                                                         |
| Wymiary opakowania S x G x W                                                                   | 800×1000×537 mm                                                                                                                                                                                    |
| Masa netto                                                                                     | 71,5 kg                                                                                                                                                                                            |
| Masa brutto                                                                                    | 119 kg                                                                                                                                                                                             |
| Konstrukcja                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
| Stopień ochrony                                                                                | IP 66 / 67 konstrukcja, IP 66 / 67 / 69 terminal                                                                                                                                                   |
| Konstrukcja                                                                                    | Stal malowana proszkowo St3S                                                                                                                                                                       |
| Szalka                                                                                         | Stal nierdzewna AISI304                                                                                                                                                                            |
| Interfejs komunikacyjny                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| Interfejs                                                                                      | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe)                                                                                                                                                 |
| Interfejsy opcjonalne                                                                          | moduł Wi-Fi 802.11 b/g/n, moduł Profibus (DP SLAVE), moduł RS485, moduł PROFINET (RJ45), moduł wyjść analogowych (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| Parametry elektryczne                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |
| Zasilanie                                                                                      | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                            |
| Warunki środowiskowe                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura pracy                                                                              | +10 – +40 °C                                                                                                                                                                                       |
| Wilgotność względna powietrza                                                                  | 15% – 80%                                                                                                                                                                                          |
| <b>Powtarzalność</b> - jest wyrażona jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień obciążenia |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wilgotność względna powietrza</b> - w warunkach niekondensujących                           |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Czas stabilizacji</b> - w optymalnych warunkach otoczenia                                   |                                                                                                                                                                                                    |

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)


Wyjście pętli prądowej AP2-3 (obudowa nierdzewna)  
Przewody RS 232 (waga – drukarka)  
Czytniki kart transponderowych  
Przewody RS 232 (waga – drukarka ZEBRA)  
Przewody sieciowe (waga – Ethernet)  
Wyświetlacze  
Przewody RS 232, RS 485  
Przewody WE/WY  
Skanery kodów kreskowych

Drukarki etykiet  
Uchwyty do terminali wagowych  
Przyciski sterujące  
Drukarki paragonowe  
Przewód USB (waga – drukarka)  
Moduły dodatkowych platform  
Moduły dodatkowe  
Konwerter RS 232 - USB


# Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
  - Audit Trail Reader [WX-010-0186]
  - RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
  - Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
  - Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
  - R-Lab [WX-010-0080]
  - RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


## Wymiary urządzenia S x G x W



HY10.16 - 32.HRP



HY10.HRP



PUE HY10

| Scale type            | A1   | A2   | H     |
|-----------------------|------|------|-------|
| HY10.(16-32).HRP      | 360  | 280  | 180±5 |
| HY10.(62-150).HRP     | 500  | 400  | 180±5 |
| HY10.150.2.HRP        | 500  | 500  | 180±5 |
| HY10.(150.1-300).HRP  | 800  | 600  | 180±5 |
| HY10.(300.1-1100).HRP | 1000 | 800  | 180±5 |
| HY10.(2000).HRP       | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm