



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,7WV](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,7WV)

# Wägeplattform PL/150/H5

WX-009-0019



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	150 kg
Ablesbarkeit [d]	50 g
Konstruktion	
Schutzart	IP 66 / 67
Konstruktion	Edelstahl AISI304
Waageschale	Edelstahl AISI304
Physikalische Parameter	
Waageschale	600×600 mm
Verpackungsgröße B x T x H	710×710×330 mm

**Ablesegenauigkeit** – Erwartungswert, abhängig von den Parametern des verwendeten Messumformers.



## Zubehör (Additional Fee)

Wägeterminal PUE 5  
 Wägeterminal PUE HX7  
 Wägeterminal PUE 7.1

Wägeterminal PUE C315  
 Wägeterminal PUE HY10  
 Wägeterminal PUE H315

## Abmessungen des Geräts B x T x H



PL/D2



PLC/F1



PLC/C2  
PLC/C3



PL/H  
PL/HR

Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm