



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,7WV](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,7WV)

# Plateforme PL/150/H5

WX-009-0019



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	150 kg
Précision de lecture [d]	50 g
Construction	
Degré de protection	IP 66 / 67
Construction	Acier inoxydable AISI304
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI304
Paramètres physiques	
Dimension du plateau	600×600 mm
Dimensions de colis	710×710×330 mm

**Précision de lecture** - valeur attendue, en fonction des paramètres du transducteur de mesure utilisé.



## Accessoires (Additional Fee)

Terminal de pesage PUE 5  
Terminal de pesage PUE 7.1  
Terminal de pesage PUE HX7

Terminal de pesage PUE C315  
Terminal de pesage PUE HY10  
Terminal de pesage PUE H315


## Dimensions d'appareil




PL/D2



PLC/F1



PLC/C2  
PLC/C3



PL/H  
PL/HR



Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm