



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,7ZM](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,7ZM)

# Präzisionswaage WTC 600

WL-210-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |         |
|--------------------------|---------|
| Wägebereich [Max]        | 600 g   |
| Min. Belastung           | 0,5 g   |
| Ablesbarkeit [d]         | 0,01 g  |
| Eichwert [e]             | 0,1 g   |
| Tarierbereich            | -600 g  |
| Wiederholbarkeit         | 0,01 g  |
| Linearität               | ±0,02 g |
| Stabilisierungszeit      | 2 s     |
| Justierung               | extern  |

| Messtechnische Parameter     |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| OIML-Klasse                  | II                                                                             |
| Physikalische Parameter      |                                                                                |
| Nivelliersystem              | manuell                                                                        |
| Display                      | 4,3" LCD (hinterleuchtet)                                                      |
| Waagschale                   | 128×128 mm                                                                     |
| Verpackungsgröße B x T x H   | 330×230×140 mm                                                                 |
| Nettogewicht                 | 1,17 kg                                                                        |
| Bruttogewicht                | 2 kg                                                                           |
| Konstruktion                 |                                                                                |
| Schutzart                    | IP 43                                                                          |
| Kommunikationsschnittstellen |                                                                                |
| Schnittstellen               | RS232, USB-A, USB-B                                                            |
| Elektrische Parameter        |                                                                                |
| Stromversorgung              | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>Waage: 10 – 15VDC 0,6A max |
| Akku-Betriebszeit            | 15 Stunden (mittlere Zeit)                                                     |
| Umgebungsbedingungen         |                                                                                |
| Umgebungstemperatur          | +15 – +30 °C                                                                   |
| Relative Luftfeuchtigkeit    | 10% – 85% RH ohne Kondensation                                                 |

**Wiederholbarkeit** wird als Standardabweichung von 10 Wägezyklen ausgedrückt.

**Die Stabilisierungszeit** ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Geschwindigkeit bei Auflegen der Last auf der Waagschale; für FAST-Profil definiert.



## Zubehör (Additional Fee)

Antivibrationstische  
Netzteile  
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)  
Anschlusskabel für Zigarettenanzünder


Displays  
Kabel RS 232, RS 485  
Thermische Drucker

## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RLAB [WX-010-0080]

- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

## Abmessungen des Geräts B x T x H



WTC: d = 0.01 g, d = 0.1 g