



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,85T](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,85T)

# XA 21.5Y.M.A.P 分析マイクロ天秤

WL-112-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Autotest
- Percent Weighing
- Peak hold
- Statistics
- IR sensors
- GLP Procedures
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Automatic sliding door
- Moveable range
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

## データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	21 g
最小荷重	0,1 mg
最小表示 [d]	1 µg
法定計量時の単位 [e]	1 mg
風袋範囲	-21 g
標準最小計量値 (USP)	2,6 mg

計測パラメータ	
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	0,26 mg
標準繰り返し性 [Max]	3,5 µg
標準繰り返し性 [5% Max]	1,3 µg
許容繰り返し性 [Max]	5 µg
許容繰り返し性 [5% Max]	2 µg
直線性	±9 µg
偏置誤差	15 µg
感度時間ドリフト	$1 \times 10^{-6}$ 年×Rt
安定化時間	~ 3,5 s
調整	内部 (自動)
OIMLクラス	I
物理的パラメータ	
レベリングシステム	自動方式 – Reflex Level System
ディスプレイ	10" グラフィック カラー タッチスクリーン
計量室のドア	自動
納品構成	マイクロ天秤, 計量皿, 計量皿用シールド, 電源, 自動ピペット校正アダプター (ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ), ブラシ, 布製防塵カバー.
計量室寸法	199×170×217 mm
ひょう量	11 ml
計量皿寸法	ø26 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	750×492×595 mm
正味重量	14,5 kg
総重量	18,9 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
動作温度変化率	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
相対湿度	40% – 80%
相対湿度変化率	±1% / h (±4% / 8 h)

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス  
RFIDタグ  
防振台  
電源アダプタ  
天秤用保護カバー  
追加モジュール  
マイクロ天秤用ア風防チャンバー  
自動可変容量ピペット  
プロ仕様の計量テーブル  
バーコードスキャナ

ピペット校正用ワークステーション  
RS 232、RS 485 ケーブル  
ラベルプリンタ  
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター  
XA 4YおよびXA 5Y天びん用風防チャンバー  
静電気防止イオナイザ（除電器）  
レシートプリンタ  
指紋リーダー  
RS 232 - USB コンバータ  
底部吊り下げ計量

## ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- R-Pipettes [WX-010-0026]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]