




More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,878

Fundament-Einbaurahmen zu 4-DMS- Wägezellen-Waage 1500 H8/9, Stahl pulverbeschichtet

WX-004-0193



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Physikalische Parameter

Waagschale

1200×1500 mm



Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktions- Plattformwaage
HX7.4 H rostfrei
Plattformwaage
H315 4H rostfrei

Wasserdichte 4-Sensor Plattformen aus Stahl