



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,878](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,878)

# Rama do zagłębienia wagi 1500 H8/9 w podłożu

WX-004-0193



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry fizyczne

Wymiar szalki

1200×1500 mm



## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H  
 Waga platformowa nierdzewna H315 4H

Platformy stalowe wodoodporne