



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,878](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,878)

## Rama do zagłębienia wagi 1500 H8/9 w podłożu



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiar szalki

1200×1500 mm



### Pasuje do

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H  
Waga platformowa nierdzewna H315 4H

Platformy stalowe wodoodporne