



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,8A1

5Y.120.PM Hassas Teraziler

WL-224-0009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Density determination
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	120 kg
Minimum yük [Min]	-

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluęu [d]	0,2 g
Yasallařtırma birimi [e]	-
Dara aralıęı	-120 kg
Minimum aęırlık (USP)	164 g
Minimum aęırlık (U=1%,k=2)	16,4 g
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,2 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,082 g
Doęrusallık	±0,6 g
Kararlılık süresi	1 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	-
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Kiti bileřenleri	Hassas Teraziler, tartım kefesi, güç adaptörü.
Tartım kefesi boyutları	400×500 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	710×610×240 mm
Net aęırlık	22 kg
Brüt aęırlık	24,5 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynaęı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W*
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık süresi diř kořullara ve kefeye yük yerleřtirme dinamiklerine baęlıdır; FAST profili için belirtilmiřtir.

* Güç tüketimi terminal yapılandırmasına ve baęlı harici cihazların sayısına ve türüne baęlıdır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Ek modüller

Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 Kablolari
Tartım terminaleri için tutucular
Fiř yazıcı
Parmak izi okuyucu

Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

