



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,8A1

5Y.120.PM Hassas Teraziler

WL-224-0009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max] 120 kg

Minimum yük [Min] -

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluđu [d]	0,2 g
Yasallařtırma birimi [e]	-
Dara aralıđı	-120 kg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,082 g
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,2 g
Minimum ađırlık (USP)	164 g
Minimum ađırlık (U=1%,k=2)	16,4 g
Dođrusallık	±0,6 g
Kararlılık süresi	1 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	-
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Kiti bileřenleri	Hassas Teraziler, tartım kefesi, güç adaptörü.
Tartım kefesi boyutları	400×500 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	710×610×240 mm
Net ađırlık	22 kg
Brüt ađırlık	24,5 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynađı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık süresi dış koşullara ve kefeye yük yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili için belirtilmiřtir.

*Güç tüketimi terminal yapılandırmasına ve bađlı harici cihazların sayısına ve türüne bađlıdır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Ek modüller
Profesyonel tartım masaları

Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 cables
RS 232, RS 485 Kabloları
Tartım terminaleri için tutucular
Fiř yazıcı
Parmak izi okuyucu

Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

