



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,8AC](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,8AC)

## Piattaforma PLC/4/3000/C8



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

| Parametri metrologici     |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Portata massima [Max]     | 3000 kg         |
| Divisione [d]             | 1 kg            |
| Costruzione               |                 |
| Punteggio IP              | IP 65           |
| Costruzione               | mild steel St3S |
| Materiale da pesata       | mild steel St3S |
| Parametri fisici          |                 |
| Dimensione piatto         | 1200×1200 mm    |
| Altezza della piattaforma | 120 ± 10 mm     |

**Precisione di lettura** - valore previsto, a seconda dei parametri del trasmettitore di misura utilizzato.




### Accessori

Bilance CY10 per controllo CPC  
Terminale di pesata PUE CY10  
Bilancia multifunzione CY10  
Terminale di pesata PUE 5  
Bilancia di precisione CY10  
Terminale di pesata PUE C32

Terminale di pesata PUE 7.1  
Terminale di pesata PUE HX7  
Terminale di pesata PUE C315  
Terminale di pesata PUE HY10  
Telaio per affondare il peso nel terreno  
Terminale di pesata PUE H315


## Device dimensions




| Platform   | A    | B    | H       |
|------------|------|------|---------|
| PLC/4/C6   | 800  | 800  | 120 ±10 |
| PLC/4/C7   | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8   | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C9   | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C10  | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C11  | 2000 | 2000 | 120 ±10 |

dimensions in mm


PLC/4/C



PL/4/H6/Z  
 PL/4/H7/Z  
PL/4/H8/Z





PL/4/H8/9/Z  
 PL/4/H9/Z  
PL/4/H10/Z



| Platform  | A    | B    | H      |
|-----------|------|------|--------|
| PL/4/H6   | 800  | 800  | 88 ±2  |
| PL/4/H7   | 1000 | 1000 | 88 ±2  |
| PL/4/H8   | 1200 | 1200 | 88 ±2  |
| PL/4/H8/9 | 1200 | 1500 | 88 ±2  |
| PL/4/H9   | 1500 | 1500 | 88 ±2  |
| PL/4/H10  | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H



| Platform    | A    | B    | H      |
|-------------|------|------|--------|
| PL/4/H6/Z   | 800  | 800  | 88 ±2  |
| PL/4/H7/Z   | 1000 | 1000 | 88 ±2  |
| PL/4/H8/Z   | 1200 | 1200 | 88 ±2  |
| PL/4/H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2  |
| PL/4/H9/Z   | 1500 | 1500 | 88 ±2  |
| PL/4/H10/Z  | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H/Z