



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,8AC](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,8AC)

## Platforma PLC/4/3000/C8

WX-009-0026



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	3000 kg
Dokładność odczytu [d]	1 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 65 konstrukcja, IP 67 tensometr
Konstrukcja	Stal malowana proszkowo St3S
Szalka	Stal malowana proszkowo St3S
Parametry fizyczne	
Wymiar szalki	1200×1200 mm
Wysokość platformy wagowej	120 ± 10 mm

**Dokładność odczytu** - wartość oczekiwana, zależna od parametrów zastosowanego przetwornika pomiarowego.



### Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Wagi CY10 do KTP  
Terminal wagowy PUE CY10  
Waga wielofunkcyjna CY10  
Terminal wagowy PUE 5  
Waga precyzyjna CY10  
Terminal wagowy PUE HX7

Terminal wagowy PUE C32  
Terminal wagowy PUE 7.1  
Terminal wagowy PUE C315  
Terminal wagowy PUE HY10  
Rama do zagłębienia wagi w podłożu  
Terminal wagowy PUE H315

# Wymiary urządzenia S x G x W



Platform	A	B	H
PLC/4/C6	800	800	120 ±10
PLC/4/C7	1000	1000	120 ±10
PLC/4/C8	1200	1200	120 ±10
PLC/4/C8/9	1200	1500	120 ±10
PLC/4/C9	1500	1500	120 ±10
PLC/4/C10	1500	2000	120 ±10
PLC/4/C11	2000	2000	120 ±10

dimensions in mm

## PLC/4/C



PL/4/H6/Z  
PL/4/H7/Z  
PL/4/H8/Z



PL/4/H8/9/Z  
PL/4/H9/Z  
PL/4/H10/Z



Platform	A	B	H
PL/4/H6	800	800	88 ±2
PL/4/H7	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

## PL/4/H



Platform	A	B	H
PL/4/H6/Z	800	800	88 ±2
PL/4/H7/Z	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8/Z	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9/Z	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

## PL/4/H/Z