



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,8AQ

Cable K0047



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

Cable para alimentación desde el encendedor (PUE C315). Longitud del cable estándar: 1,7 m Se adapta a:
 Balanzas con terminal PUE C315 Terminal PUE C315

Trabaja con

Báscula multifuncional WPY
 Báscula multifuncional C32
 Báscula de plataforma C315
 Balanzas WLY para CCE
 Balanza analítica AS X7
 Balanza de precisión PS X2
 Balanzas analíticas AS X2 PLUS
 Balanzas PS X7 para CCE
 Balanza para bebés C315.D
 Balanza de precisión WLC
 Balanza de precisión PS R2
 Básculas de patines C315.4P2
 Balanza de precisión WLC X7
 Balanzas PS X2 para CCE
 Báscula de plataforma C315.4
 Balanza de precisión C32.PM
 Báscula Pesapersonas C315.O
 Balanza de precisión PS X7

Básculas para paletas C315.4P
 Balanza analítica AS 5Y
 Balanzas PS 5Y para CCE
 Balanza de precisión PS R2.H
 Balanza de precisión WTC
 Báscula Pesapersonas C315.OW
 Balanza de precisión WLY
 Balanza de precisión WLC C/2
 Balanza de precisión PS R1
 Balanza analítica AS R2 PLUS
 Terminal de pesaje PUE 7.1
 Balanza de precisión PS 5Y
 Básculas para paquetería
 Terminal de pesaje PUE C315
 Balanza analítica AS R1 PLUS
 Balanza de cama C315.4B
 Báscula de silla C315.K
 Balanza de cama con rampa C315.8B

