



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,8AQ

Przewód K0047

WX-013-0034



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Przewód do zasilania z zapalniczki samochodowej (PUE C315).

Standardowa długość przewodu: 1,7 m

Pasuje do:

Wagi z terminalem PUE C315 Terminal PUE C315

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga wielofunkcyjna WPY
 Waga wielofunkcyjna C32
 Waga platformowa C315
 Wagi WLY do KTP
 Waga analityczna AS X7
 Wagi PS X7 do KTP
 Waga niemowlęca C315.D
 Waga precyzyjna WLC

Waga analityczna AS 5Y
 Waga precyzyjna PS 5Y
 Wagi PS 5Y do KTP
 Waga precyzyjna PS R2.H
 Waga precyzyjna WTC
 Waga osobowa C315.OW
 Waga precyzyjna WLY
 Waga precyzyjna WLC C/2

Waga precyzyjna PS R2
Wagi płozowe C315.4P2
Waga precyzyjna WLC X7
Waga platformowa C315.4
Waga precyzyjna C32.PM
Waga osobowa C315.O
Waga precyzyjna PS X7
Wagi WPY do KTP
Wagi paletowe C315.4P

Waga precyzyjna PS R1
Waga analityczna AS R2 PLUS
Terminal wagowy PUE 7.1
Wagi pocztowe do paczek
Terminal wagowy PUE C315
Waga łózkowa C315.4B
Waga krzeselkowa C315.K
Waga łózkowa najazdowa C315.8B