



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,8AQ

Przewód K0047



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Przewód do zasilania z zapalniczki samochodowej (PUE C315).

Standardowa długość przewodu: 1,7 m

Pasuje do:

Wagi z terminalem PUE C315 Terminal PUE C315

Pasuje do

Waga wielofunkcyjna WPY
Waga wielofunkcyjna C32
Waga platformowa C315
Wagi WLY do KTP
Waga analityczna AS X7
Waga precyzyjna PS X2
Wagi analityczne AS X2 PLUS
Wagi PS X7 do KTP

Wagi WPY do KTP
Wagi paletowe C315.4P
Waga analityczna AS 5Y
Wagi PS 5Y do KTP
Waga precyzyjna PS R2.H
Waga precyzyjna WTC
Waga osobowa C315.0W
Waga precyzyjna WLY

Waga niemowlęca C315.D
Waga precyzyjna WLC
Waga precyzyjna PS R2
Wagi płozowe C315.4P2
Waga precyzyjna WLC X7
Wagi PS X2 do KTP
Waga platformowa C315.4
Waga precyzyjna C32.PM
Waga osobowa C315.O
Waga precyzyjna PS X7

Waga precyzyjna WLC C/2
Waga precyzyjna PS R1
Waga analityczna AS R2 PLUS
Terminal wagowy PUE 7.1
Waga precyzyjna PS 5Y
Wagi pocztowe do paczek
Terminal wagowy PUE C315
Waga łózkowa C315.4B
Waga krzeselkowa C315.K
Waga łózkowa najazdowa C315.8B