

Balanza multifuncional HY10.15/30.H3.CCE

WK-311-1009





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

01.2

Etiquetado



Control más/menos



Desviaciones porcentuales



Resumiendo pesajes

Dosificación



Contar piezas

Estadísticas



Cierre de la indicación máxima

Controlador de peso



Recetas



Medición en Newtons





Unidades intercambiables



Control estadístico de calidad

Procedimientos GLP



Control de contenido envasado

Pesar animales



Memoria Alibi

Pesaje diferencial



Transacciones

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	15 / 30 kg
Minima capacidad	100 / 200 g
Legibilidad [d]	5 / 10 g

Parámetros metrológicos	
División de legalización [e]	5 / 10 g
Rango de tara	-30 kg
Clase OIML	III
Paramètros físicos	
Pantalla	10,1" gráfico color pantalla táctil
Longitud del cable	2,5 m
Dimensión de platillo	410×410 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	510×510×500 mm
Masa neta	12,9 kg
Masa bruta	18 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 67 construcción, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales)
Interfaces opcionales	módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), modulo de salida analógica (4- 20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 - +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Lector de tarjetas transpondedor
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
Cables de corriente (Bascula a Ethernet)
Pantallas
Cables RS 232, RS 485
Escáner de códigos de barra
Impresoras de etiquetas
Soportes, brazos

Teclado, manipuladores
Adaptadores USB
Impresoras de recibos
Pesas de clase F1 cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos
Cable USB (Bascula a Impresora)
Módulos adicionales de la plataforma
Módulos adicionales
Convertidor RS 232 a USB
Soportes con transportadores con rollos

Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- · Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- · RADWAG Development Studio [WX-010-0104]