



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,8GJ

Platformlar PL/4/3000/H8/9

WX-009-0071



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Maksimum yük [Max] | 3000 kg |
| Okuma iinruluėu [d] | 1 kg |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 66 / 69 |
| Konstrüksiyon | Paslanmaz elik AISI304 |
| Tartım kefesi | Paslanmaz elik AISI304 |
| Fiziksel parametreler | |
| Tartım kefesi boyutları | 1200x1500 mm |
| Tartım platformunun yksekliliėi | 111 mm |

Okuma doėruluėu - kullanılan lm transmitterinin parametrelerine baėlı olarak beklenen deėer.



Aksesuarlar (Additional Fee)

PUE 5 tartım terminali
PUE HX7 tartım terminali
Teraziye yere batırmak için çerçeve

PUE 7.1 tartım terminali
PUE HY10 tartım terminali

Cihaz boyutları G x D x Y



| Platform | A | B | H |
|------------|------|------|---------|
| PLC/4/C6 | 800 | 800 | 120 ±10 |
| PLC/4/C7 | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8 | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C9 | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C10 | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C11 | 2000 | 2000 | 120 ±10 |

dimensions in mm

PLC/4/C



PL/4/H6/Z
PL/4/H7/Z
PL/4/H8/Z



PL/4/H8/9/Z
PL/4/H9/Z
PL/4/H10/Z



| Platform | A | B | H |
|-----------|------|------|--------|
| PL/4/H6 | 800 | 800 | 88 ±2 |
| PL/4/H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| PL/4/H8 | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/9 | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H9 | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H10 | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H



| Platform | A | B | H |
|-------------|------|------|--------|
| PL/4/H6/Z | 800 | 800 | 88 ±2 |
| PL/4/H7/Z | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/Z | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H9/Z | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H10/Z | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H/Z