



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,8J8](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,8J8)

# UMA 2.5Y.FC Automatic Weighing System

WL-502-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

| Parametri metrologici        |   |
|------------------------------|---|
| Portata massima [Max]        | 2,1 g   |
| Divisione [d]                | 1 µg  |
| Campo di tara                | -2,1 g  |
| Ripetibilità (Max)           | 1 – 2 µg  |
| Repeatability low load       | 0,5   |
| Linearità                    | ≤ 1,5 µg  |
| Tempo di stabilizzazione     | 30 s  |
| Calibrazione                 | internal (automatic)                                      |
| Parametri fisici             |   |
| Display                      | 10" graphic colour touchscreen                            |
| Dimensione piatto            | ø20 mm  |
| Device dimensions L x P x A  | 900×535×585 mm  |
| Interfaccia di comunicazione |   |
| Interfaccia                  | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |

| Parametri elettrici                           |                                |
|---|--------------------------------|
| Alimentatore                                  | 100 – 240 V AC 50/60 Hz        |
| Environmental conditions                      |                                |
| Ambiente di lavoro                            | +19 – +25 °C                   |
| Temperatura di stoccaggio                     | -20 – +50 °C                   |
| Velocità di variazione della temperatura      | ±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h) |
| Umidità relativa                              | 40% – 60%                      |
| Velocità di variazione della umidità relativa | ±2% / 4 h                      |
| Caratteristiche operative                     |                                |
| Magazzino                                     | 24 pcs                         |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




## Accessori (Additional Fee)

Tag RFID  
Moduli aggiuntivi  
Capottina protettiva per bilance


Cavo seriale RS 232, RS 485  
Stampanti di ricevuta  
Lettore di impronte digitali

# Device dimensions L x P x A



UMA-100, UMA-1000

UMA-control unit



UMA-5