



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,8J8

Automatyczny System Wagowy UMA 2.5Y.FC

WL-502-0004



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	2,1 g
Dokładność odczytu [d]	1 µg
Zakres tary	-2,1 g
Powtarzalność (Max)	1 – 2 µg
Powtarzalność dla małego obciążenia	0,5
Liniowość	≤ 1,5 µg
Czas stabilizacji	30 s
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wymiar szalki	Ø20 mm
Wymiary urządzenia	900×535×585 mm
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe), Wi-Fi

Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+19 – +25 °C
Temperatura przechowywania	-20 – +50 °C
Szybkość zmian temperatury pracy	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Wilgotność względna powietrza	40% – 60%
Szybkość zmian wilgotności względnej powietrza	±2% / 4 h
Cechy użytkowe	
Magazyn	24 szt.

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.





Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Tagi RFID
 Moduły dodatkowe
 Osłonki ochronne do wag


Przewody RS 232, RS 485
 Drukarki paragonowe
 Czytnik linii papilarnych

Wymiary urządzenia



UMA-100, UMA-1000

UMA-control unit



UMA-5