



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,8JQ](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,8JQ)

# C32.6.F1.M Çok Fonksiyonlu Terazi

WP-120-0012



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit  
measurement



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

|   |       |
|---|-------|
| Maksimum yük [Max]  | 6 kg  |
| Minimum yük [Min]   | 40 g  |
| Okuma için doğruluğu [d]                                    | 2 g   |
| Yasallaştırma birimi [e]                                    | 2 g   |
| Dara aralığı  | -6 kg |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 0,2 g |
| OIML sınıfı   | III   |

| Fiziksel parametreler       |  |
|-----------------------------|--|
| Display                     | 5" grafik renkli   |
| Tartım kefesi boyutları     | 300×300 mm   |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 570×390×170 mm   |
| Net ağırlık                 | 5,3 kg   |
| Brüt ağırlık                | 6 kg   |
| Konstrüksiyon               |  |
| IP Sınıfı                   | IP 65 konstrüksiyon, IP 43 terminal                            |
| Konstrüksiyon               | toz kaplı çelik St3S   |
| Tartım kefesi               | Paslanmaz çelik AISI304  |
| Haberleşme arayüzler        |  |
| Haberleşme arayüzü          | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi |
| Elektrik parametreleri      |  |
| Güç kaynağı                 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| Maksimum güç tüketimi       | 10 W   |
| Opsiyonel güç kaynağı       | dahili batarya   |
| Batarya ile çalışma süresi  | 5 saate kadar sürekli çalışma                                  |
| Çevresel koşullar           |  |
| Çalıştırma sıcaklığı        | -10 – +40 °C   |

\* Ek ücret karşılığında isteğe bağlı donanım

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Display  
Güç adaptörü  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
Barkod okuyucu  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Etiket Yazıcısı

Antivibrasyon masaları  
Klavye  
Tartım terminaleri için tutucular  
Ek modüller  
Fiş yazıcı  
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]


## Cihaz boyutları G x D x Y



C32.D2



C32.F1.R



C32.F1.M



C32.F1.K