



Comparador de masa APP 64.5Y.KO

WL-407-0038

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,8M2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

| Parámetros metrológicos | |
|------------------------------------|------------|
| E2 Rango de calibración | 50 kg |
| F1 Rango de calibración | 20 – 50 kg |
| F2 Rango de calibración | 5 – 50 kg |
| M1 Rango de calibración | 1 – 50 kg |
| M2 Rango de calibración | 1 – 50 kg |
| Maxima capacidad [Max] | 64 kg |
| Legibilidad [d] | 10 mg |
| Repetibilidad estándar [Máx.] | 18 mg |
| Repetibilidad estándar [5% Máx.] | 13 mg |
| Repetibilidad permitida | 30 mg |
| Linealidad | ±70 mg |
| Excentricidad (la prueba de carga) | 2d / 1 mm |
| Rango de compensación eléctrica | 0 – +64 kg |
| Tiempo de estabilización | 20 s |
| Calibración | externa |

| Paramètros físicos | |
|--|---|
| Pantalla | 10" gráfico color pantalla táctil |
| Dimensión de platillo | ø300 (ø400) mm |
| Dimensiones de la unidad de pesaje | 385×215×420 mm |
| Dimensiones de la unidad de control | 249×170×72 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 1160×650×700 mm |
| Masa neta | 26 kg |
| Masa bruta | 40 kg |
| Construcción | |
| Pesas de lastre interiores | - |
| Pesas de lastre exteriores | - |
| Interface de comunicación | |
| Conectividad | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de trabajo | +10 – +40 °C |
| Ritmo de cambios de temperatura de trabajo | ±0,5 °C / 12 h |
| Humedad relativa de aire | 30% – 70% |
| Ritmo de cambios de humedad relativa | ±10% / 4 h |

La repetibilidad se expresa como la desviación estándar calculada para 6 ciclos de medición ABBA, determinada experimentalmente bajo las condiciones ambientales especificadas en OIML R111 (Tabla C.1) para la calibración de patrones de clase E1.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)

Platillo autocentrado para comparador APP KO
 Cámara de comparadores
 Etiqueta RFID
 Módulos adicionales
 Protecciones de seguridad
 Escáner de códigos de barra
 Mesas antivibratil

Cables RS 232, RS 485
 Impresoras de etiquetas
 THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente
 Impresoras de recibos
 Lector de huellas dactilares
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

