



Comparatore di massa APP 64.5Y.KO

WL-407-0038



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Campo di calibrazione E2	50 kg
Campo di calibrazione F1	20 – 50 kg
Campo di calibrazione F2	5 – 50 kg
Campo di calibrazione M1	1 – 50 kg
Campo di calibrazione M2	1 – 50 kg
Portata massima [Max]	64 kg
Divisione [d]	10 mg
Ripetibilità standard [5% Max]	13 mg
Ripetibilità standard [Max]	18 mg
Ripetibilità consentita	30 mg
Linearità	±70 mg
Carico decentrato (verifica)	2d / 1 mm
Intervallo di compensazione elettrica	0 – +64 kg
Tempo di stabilizzazione	20 s
Calibrazione	external

Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	ø300 (ø400) mm
Dimensioni del sistema di pesatura	385×215×420 mm
Controlling device dimensions	249×170×72 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	1160×650×700 mm
Peso net	26 kg
Peso lordo	40 kg
Costruzione	
Peso supplementare interno	-
Peso supplementare esterno	-
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Velocità di variazione della temperatura	±0,5 °C / 12 h
Umidità relativa	30% – 70%
Velocità di variazione della umidità relativa	±10% / 4 h

La **ripetibilità** è espressa come deviazione standard calcolata per 6 cicli di misurazione ABBA, determinata sperimentalmente nelle condizioni ambientali specificate nel documento OIML R111 (Tabella C.1) per la calibrazione di standard di Classe E1.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori (Additional Fee)

Piatto di pesata autocentrante per comparatori serie APP KO
 Armadio per comparatori di massa
 Tag RFID
 Moduli aggiuntivi
 Capottina protettiva per bilance
 Lettore di codici a barre
 Tavoli antivibranti

Cavo seriale RS 232, RS 485
 stampanti per etichette
 THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali
 Stampanti di ricevuta
 Lettore di impronte digitali
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]

Device dimensions L x P x A

