



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,8TV](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,8TV)

# CY10.30/60.C2.K 上皿天秤

WL-225-1006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	30 / 60 kg
最小荷重	-
最小表示 [d]	0,5 / 1 g
法定計量時の単位 [e]	-
風袋範囲	-60 kg
繰返し性	1,5 g
直線性	±3 g

計測パラメータ	
安定化時間	3 s
調整	外部
OIMLクラス	-
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	10" グラフィック カラー タッチスクリーン
ケーブル長	2,5 m
計量皿寸法	400×500 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	720×620×210 mm
正味重量	13,5 kg
総重量	16 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	スチール + ABS
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A バランス: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
保管温度	-25 – +70 °C
相対湿度	10% – 80% RH 結露なし

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス  
 軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム  
 RFIDタグ  
 防振台  
 電源アダプタ  
 追加計量プラットフォームモジュール  
 追加モジュール  
 プラスチックケース製のプラットフォーム  
 プロ仕様の計量テーブル

天秤用保護カバー  
 バーコードスキャナ  
 RS 232、RS 485 ケーブル  
 ラベルプリンタ  
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
 指紋リーダー  
 RS 232 – USB コンバータ  
 レシートプリンタ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

