



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,8Z4

Waga precyzyjna CY10.12.F1.K

WL-225-0009



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje



Dozowanie



Odchyłki procentowe



Liczenie sztuk


Zatrząsk maksymalnego
wskazania


Receptury



Sensory podczerwieni



Ważenie zwierząt


Statystyczna kontrola
jakości


Wi-Fi

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	12 kg
Obciążenie minimalne [Min]	-
Dokładność odczytu [d]	0,2 g
Działka legalizacyjna [e]	-
Zakres tary	-12 kg
Powtarzalność	0,6 g
Liniowość	±0,6 g

Parametry metrologiczne	
Czas stabilizacji	3 s
Adiustacja	zewnętrzna
Klasa dokładności OIML	-
Parametry fizyczne	
System poziomowania	manualny
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Długość przewodu	1 m
Wymiar szalki	300×300 mm
Wymiary opakowania S x G x W	570×390×170 mm
Masa netto	6,2 kg
Masa brutto	7 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Obudowa	Metal + ABS
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametry elektryczne	
Zasilanie	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waga: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+15 – +30 °C
Temperatura przechowywania	-25 – +70 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 80% RH bez kondensacji

*Pobór mocy zależy od konfiguracji terminala oraz ilości i rodzaju podłączonych urządzeń zewnętrznych.

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Akcesoria (Dodatkowo płatne)

MediaBox
Platformy stalowe malowane proszkowo
Tagi RFID
Stoły antywibracyjne
Zasilacze
Moduły dodatkowych platform
Moduły dodatkowe
Platformy w obudowie plastikowej
Profesjonalne stanowiska wagowe

Oslonki ochronne do wag
Skanery kodów kreskowych
Przewody RS 232, RS 485
Drukarki etykiet
Uchwyty do terminali wagowych
Czytnik linii papilarnych
Konwerter RS 232 - USB
Drukarki paragonowe

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• E2R Ważenia [WX-010-0099]
• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Wymiary urządzenia S x G x W

