

Plateforme PL.62.HRP.EX.H

WX-009-0282





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	62 kg
Capacité préliminaire	30 kg
Précision de lecture [d]	0,5 g
Étendue de tare	-62 kg
Répétabilité	0,3 g
Linéarité	±1 g
Ajustage	interne (automatique)
Paramètres physiques	
Longueur de câble	10 m
Dimension du plateau	500×400 mm
Dimensions de colis L x P x H	560×473×370 mm
Masse nette	37 kg
Masse brute	38,5 kg

Construction	
Degré de protection	IP 66 / 67
Certification ATEX	II 3G Ex ic IIC T4 Gc II 3D Ex ic IIIC T60°C Dc
Certification IECEx	Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIC T60°C Dc
Construction	Acier inoxydable AISI304
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI304
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS485
Paramètres électriques	
Alimentation	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 - +40 °C
Humidité relative d'air	15% - 80%






Accessoires (Additional Fee)


Terminal de pesage PUE HX5.EX Imprimante de tickets de caisse Alimentation à sécurité intrinsèque pour la balance EX pour alimenter l'indicateur PUE HX5.EX


Software (Additional Fee)


- MWMH Manager [WX-010-0103]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]

Dimensions d'appareil L x P x H









Scale type	A1	A2	Н
PL.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
PL.150.2.HRP.H	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm