



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,96K](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,96K)

# Báscula multifuncional HX7.150.HR3/5

WP-122-0045



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Dosificación



Desviaciones  
porcentuales



Contar piezas



Recetas



Unidades  
intercambiables



Memoria Alibi

## Datos técnicos

| Parámetros metrológicos                             |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Maxima capacidad [Max]                              | 150 kg           |
| Minima capacidad                                    | 1 kg             |
| Legibilidad [d]                                     | 50 g             |
| División de legalización [e]                        | 50 g             |
| Rango de tara                                       | -150 kg          |
| Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas | 10 g             |
| Clase OIML                                          | III              |
| Paramètres físicos                                  |                  |
| Pantalla                                            | 7" gráfico color |

| Paramètros físicos                       |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensión de platillo                    | 400×600 mm                                                                                                                                          |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al     | 490×680×450 mm                                                                                                                                      |
| Masa neta                                | 22,5 kg                                                                                                                                             |
| Masa bruta                               | 26,8 kg                                                                                                                                             |
| Construcción                             |                                                                                                                                                     |
| Grado de protección                      | IP 66 / 67 / 69 construcción, IP 68 / 69 extensómetro, IP 66 / 67 / 69 terminal                                                                     |
| Teclado                                  | membrana                                                                                                                                            |
| Construcción                             | Acero inoxidable AISI316                                                                                                                            |
| Material del platillo                    | Acero inoxidable AISI316                                                                                                                            |
| Interface de comunicación                |                                                                                                                                                     |
| Conectividad                             | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU                                                                                                       |
| Interfaces opcionales                    | USB (M12 4P), Ethernet, módulo RS485, módulo RS232, módulo Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Parámetros electricos                    |                                                                                                                                                     |
| Alimentacion                             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                             |
| Consumo máximo de potencia               | 25 W                                                                                                                                                |
| Corriente de alimentación adicional      | 12 – 24 V DC                                                                                                                                        |
| Condiciones ambientales                  |                                                                                                                                                     |
| Temperatura de trabajo                   | -10 – +40 °C                                                                                                                                        |
| Temperatura de almacenamiento            | -10 – +50 °C                                                                                                                                        |
| Humedad relativa de aire                 | 10% – 80% RH sin condensación                                                                                                                       |
| Medidor                                  | PUE HX7                                                                                                                                             |
| Número de botones                        | 22                                                                                                                                                  |
| Características utilidades               |                                                                                                                                                     |
| Numero máximo de plataformas en servicio | 2                                                                                                                                                   |



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)

Salidas del bucle de corriente AP2-4  
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
Soportes con transportadores con rollos  
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)  
Mesas antivibratil  
Pantallas  
Adaptadores de corriente  
Cables RS 232, RS 485  
Cable USB (Bascula a Impresora)  
Cables Entradas/Salidas


Escáner de códigos de barra  
Impresoras de etiquetas  
Soportes, brazos  
Teclado, manipuladores  
Adaptadores USB  
Impresoras de recibos  
Módulos adicionales de la plataforma  
Convertidor RS 232 a USB  
Módulos adicionales

## Programas (Additional Fee)


• E2R Pesajes [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al



HR Platform



PUE HX7