



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,975](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,975)

## MA 200/1.X7.IC.A.WH 水分計

WL-308-0037



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 機能



Autotest



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Drying modes



Samples drying



Moisture content  
analysis



Dry mass determination



Wi-Fi

### データシート

#### 計測パラメータ

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 最大ひょう量 [Max] | 200 g                                                   |
| 最小表示 [d]     | 0,1 mg                                                  |
| 風袋範囲         | -200 g                                                  |
| 調整           | 外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)                                  |
| 最大サンプル重量     | 200 g                                                   |
| 加熱モジュール      | ステンレススチール                                               |
| 水分含有計測の再現性   | ±0,05 % (内蔵充電式バッテリー ~ 2 g), ±0,01 % (内蔵充電式バッテリー ~ 10 g) |

| 計測パラメータ              |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 水分含有量の最小表示           | 0,0001 %                                                                            |
| 乾燥温度範囲               | Max 250 °C                                                                          |
| 物理的パラメータ             |                                                                                     |
| レベリングシステム            | 手動                                                                                  |
| ディスプレイ               | 7" セル サンプル 赤外線式                                                                     |
| 計量室                  | 着脱式アダプター                                                                            |
| 最大サンプル高さ             | 20 mm                                                                               |
| 計量皿寸法                | ø90, h= 8 mm                                                                        |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ         | 476×381×346 mm                                                                      |
| 正味重量                 | 5,3 kg                                                                              |
| 総重量                  | 6,8 kg                                                                              |
| 工事中                  |                                                                                     |
| 保護クラス                | IP 43                                                                               |
| コンポーネントとソフトウェア       |                                                                                     |
| データベース容量             | モジュール                                                                               |
| 使用上の特徴               |                                                                                     |
| 表示モード                | %D, %M, %R, g                                                                       |
| 乾燥メソッド               | 4 時間 (最大 9 時間稼働)                                                                    |
| 終了モード                | 4 スロット (入力電圧範囲 内で)                                                                  |
| 追加機能                 | メンブレン式                                                                              |
| 通信インターフェース           |                                                                                     |
| 通信インターフェース           | RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi                                  |
| 電気的パラメータ             |                                                                                     |
| 電源                   | 100 – 120 V AC 50/60 Hz 結露なし 200-240 V AC 50/60 Hz                                  |
| 消費電力                 | 6 W                                                                                 |
| 加熱モジュールの電力           | 450 W                                                                               |
| 環境条件                 |                                                                                     |
| 動作温度                 | +10 – +40 °C                                                                        |
| 質量表示のコントロール          | 使用する水分計の種類による (追加機器) 50g, 100g, 200g, 外部質量標準 50 g、100 g、200 g, 使用する水分計の種類による (追加機器) |
| 乾燥温度の調整              | 比較データの保持を可能にする                                                                      |
| SOP (標準作業手順) – 計量テスト |                                                                                     |
| 乾燥温度のコントロール          | 認証済 MV テストセット (追加機器)                                                                |
| 水分含有量表示のコントロール       | 使用する水分計の種類に応じた GLP レポート                                                             |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

防振台  
水分計アクセサリ  
バーコードスキャナ  
天秤用保護カバー  
レシートプリンタ

RS 232、RS 485 ケーブル  
追加モジュール  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
RS 232 - RS 485 コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- E2R Moisture Analyzer (水分計) [WX-010-0072]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

