



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,98S](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,98S)

## MAS.640.R2 Tartım Modülü

WX-016-0356



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	640 g
Ön yük	64 g
Okuma içinğruluğu [d]	1 mg
Tekrarlanabilirlik	1,5 mg
Doğrusallık	±3 mg
Güç açıldıktan sonra ısınma süresi	1 h
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	dahili
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	aluminum
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232

### Elektrik parametreleri

Güç kaynağı Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Modül: 12V DC

### Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı +10 – +40 °C

Atmosferik nem 40% – 80%

### Fiziksel parametreler

Tartım kefi boyutları ø56 mm

Cihaz boyutları G x D x Y 231x115x120 mm

Net ağırlık 1,6 kg



## Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232, RS 485 Kabloları  
Antivibrasyon masaları

R tartım terminali (WDM-8)

## Yazılım (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]