



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,996](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,996)

# Moduł wagowy MPS.M.640.R2

WX-016-0335



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne                 |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Obciążenie maksymalne [Max]             | 640 g                                        |
| Obciążenie wstępne                      | 64 g                                         |
| Dokładność odczytu [d]                  | 1 mg                                         |
| Powtarzalność                           | 0,8 mg                                       |
| Liniowość                               | ±2 mg                                        |
| Czas nagrzewania po włączeniu zasilania | 1 h                                          |
| Czas stabilizacji                       | 2 s                                          |
| Adiustacja                              | wewnętrzna                                   |
| Konstrukcja                             |                                              |
| Stopień ochrony                         | IP 43                                        |
| Obudowa                                 | Aluminium                                    |
| Szalka                                  | Aluminium                                    |
| Interfejs komunikacyjny                 |                                              |
| Interfejs                               | RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protokół |

| Parametry elektryczne         |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Zasilanie                     | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Moduł: 12V DC |
| Warunki środowiskowe          |                                                                |
| Temperatura pracy             | +10 – +40 °C                                                   |
| Wilgotność względna powietrza | 40% – 80%                                                      |
| Parametry fizyczne            |                                                                |
| Wymiar szalki                 | ø40 mm                                                         |
| Wymiary urządzenia S x G x W  | 266x70x105 mm                                                  |
| Masa netto                    | 1,8 kg                                                         |

**Powtarzalność** wyrażona jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień obciążenia.

**Czas stabilizacji** - przy kryteriach (szybko, dokładnie).

**Maksymalne obciążenie wstępne** przy utrzymaniu maksymalnego udźwigu, określone jako % obciążenia maksymalnego.



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Przewody RS 232, RS 485  
Stoły antywibracyjne

Terminal R (WDM-8)

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• R-Panel [WX-010-0187]

## Wymiary urządzenia S x G x W

