



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,996](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,996)

## MPS.M.640.R2 Tartım Modülü

WX-016-0335



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler            |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Maksimum yük [Max]                 | 640 g                                         |
| Ön yük                             | 64 g                                          |
| Okuma içingruluğu [d]              | 1 mg                                          |
| Tekrarlanabilirlik                 | 0,8 mg                                        |
| Doğrusallık                        | ±2 mg                                         |
| Güç açıldıktan sonra ısınma süresi | 1 h                                           |
| Kararlılık süresi                  | 2 s                                           |
| Ayarlama                           | dahili                                        |
| Konstrüksiyon                      |                                               |
| IP Sınıfı                          | IP 43                                         |
| Dava                               | aluminum                                      |
| Tartım kefesi                      | aluminum                                      |
| Haberleşme arayüzler               |                                               |
| Haberleşme arayüzü                 | RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protokolü |

| Elektrik parametreleri    |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Güç kaynağı               | Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modül: 12V DC |
| Çevresel koşullar         |                                                                |
| Çalıştırma sıcaklığı      | +10 – +40 °C                                                   |
| Atmosferik nem            | 40% – 80%                                                      |
| Fiziksel parametreler     |                                                                |
| Tartım kefi boyutları     | ø40 mm                                                         |
| Cihaz boyutları G x D x Y | 266x70x105 mm                                                  |
| Net ağırlık               | 1,8 kg                                                         |



## Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232, RS 485 cables  
Antivibrasyon masaları

R tartım terminali (WDM-8)  
RS 232, RS 485 Kabloları

## Yazılım (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

## Cihaz boyutları G x D x Y

