



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,996

MPS.M.640.R2 Tartım Modülü

WX-016-0335



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	640 g
Ön yük	64 g
Okuma içingruluğu [d]	1 mg
Tekrarlanabilirlik	0,8 mg
Doğrusallık	±2 mg
Güç açıldıktan sonra ısınma süresi	1 h
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	dahili
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	aluminum
Tartım kefesi	aluminum
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protokolü

Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modül: 12V DC
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%
Fiziksel parametreler	
Tartım kefi boyutları	ø40 mm
Cihaz boyutları G x D x Y	266x70x105 mm
Net ağırlık	1,8 kg



Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232, RS 485 cables
Antivibrasyon masaları

R tartım terminali (WDM-8)
RS 232, RS 485 Kabloları

Yazılım (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

Cihaz boyutları G x D x Y

